

## APG XT 11 APC 2 150 (785 834)

- Excellente tenue grâce à la coupe spéciale du gant
- Paume du gant en cuir veau pour une sensibilité exceptionnelle au toucher
- Très confortable grâce aux matériaux respirants



Illustrations sans engagement

Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer Persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare.  
Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment.



Handschuh - Größe ermitteln (cm):

Verwenden Sie ein Maßband, um den Handumfang an den Knöcheln (ohne Daumen) zu messen. Ihre Hand sollte geöffnet sein und die Finger zusammen liegen.

Glove - Determine size (cm):

Please use a tape measure to measure the circumference of your hand at the knuckles (without the thumb). Your hand should be open with the fingers together.

|                                    | DEHNcare APG XT - normale Stulpe (cm) /<br>DEHNcare APG XT - normal gauntlet (cm) |     |     |     |     |     |     | DEHNcare APG XT - lange Stulpe (cm) /<br>DEHNcare APG XT - long gauntlet (cm) |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                    | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  |
| Bestellgröße /<br>Ordering size    | S   | M   | L   | XL  | 2XL | 3XL | 4XL | S   | M   | L   | XL  | 2XL | 3XL | 4XL |
| Gesamtlänge /<br>Total length      | 330   | 335 | 340 | 350 | 355 | 360 | 365 | 410   | 420 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Stulpenlänge /<br>Gauntlet length  | 140   | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 230   | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Handumfang /<br>Hand circumference | 205   | 220 | 240 | 250 | 265 | 270 | 280 | 205   | 220 | 240 | 250 | 265 | 270 | 280 |

Illustrations sans engagement

| Type  | APG XT 11 APC 2 150                        |
|---|--|
| Référence   | 785 834                                    |
| Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 2 150                                  |
| Énergie d'arc flash (APC 2 150) ( $W_{arc}$ ou $W_{LEP}$ )                            | 320 kJ                                     |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)   | 40 cal/cm <sup>2</sup>                     |
| PPE Category (NFPA 70E)   | PPE 4                                      |
| Longueur totale   | 355 mm                                     |
| Longueur  | 140 mm                                     |
| Taille (international)  | 11 (XXL)                                   |
| Matériau - paume du gant  | Cuir bovin siliconné                       |
| Matériau - dos du gant  | Tricot Interlock, fabrication 100% Kevlar® |
| Matériau - fil à coudre   | Kevlar®                                    |
| Normes  | GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407     |
| Poids   | 1 Pa/pièce(s)                              |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)   | 42032910                                   |
| GTIN (Numéro EAN)   | 4013364486195                              |
| UC  | 1 Pa                                       |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.